

i-Prep のデモ品として下記をお貸出しいたします。

- ① i-Prep 本体 (加熱攪拌コントローラー、オートサンプラー)
- ② 制御用ノートPC (HP製) ソフトインストール済み
- ③ ケーブル類 (電源、機器)
- ④ ニードル洗浄水用樹脂ボトル (廃液ボトルはお客様でご準備)
- ⑤ チューブ類 (洗浄、廃液)
- ⑥ 加熱攪拌プレート、トランスファープレート (48穴)



### お客様にご準備いただくもの

- ・2mLバイアル (1.5mLバイアル) 加熱攪拌用&トランスファー (クエンチ用)
- ・ニードル洗浄液 (通常は精製水をご使用ください。オイル、強酸、強溶媒等はお避け下さい。)
- ・電源 (AC/100V) コンセント 本体2口/PC1口 計3口
- ・サンプル

下記表内の備品は、お客様のサンプリング内容、必要に応じご準備ください

\*リンク先はあくまで参考です。価格、納期等は直接ご確認ください。

1	<p><b>バイアル</b></p> <p><b>ガラス製バイアル/セプタムキャップ (スリット入り推奨)</b> 2ml(1.5mlバイアル) 標準口1.5mLラベル付バイアル(キャップ付き)</p>
2	<p><b>回転子 (小)</b></p> <p><b>マイクロスターラーバー (回転子) 型番 : 101-41103</b> フィルターバイアルで使用します。*フィルター内 コクゴ 回転子・攪拌子 攪拌子マイクロ型 全長5mm×直径2mm 品番 : 101-41103 1セット (15個入) 溶解性試験用サンプリングに使用します。(親水/疎水に注意)</p>
3	<p><b>回転子 (中)</b></p> <p><b>マイクロスターラーバー (回転子) 型番 : 101-41105</b> バイアル、またはフィルターバイアルで使用します。(バイアル内底部) コクゴ 回転子・攪拌子 攪拌子マイクロ型 全長7mm×直径2mm 品番 : 101-41105 1セット (15個入) 溶解性試験用サンプリングに使用します。(親水/疎水に注意)</p>
4	<p><b>フィルターバイアル</b></p> <p><b>[親水性]フィルターバイアル PVDF eXtractor3Dフィルターバイアル</b> トムソン eXtractor3D フィルター バイアル 0.45µm 品番 : 95541-200 特殊品のため、要納期確認</p>
5	<p><b>フィルターバイアル</b></p> <p><b>[疎水性]フィルターバイアル PTFE eXtractor3Dフィルターバイアル</b> トムソン eXtractor3D フィルター バイアル 0.45µm 品番 : 95540-200 特殊品のため、要納期確認</p>
6	<p><b>クリンプバイアル</b></p> <p><b>アルミキャップバイアル 2mL クリンプバイアル、ガラス製、広口 品番 : 5181-3375</b> クリンプトップバイアル クリンプ/スナップバイアル、2mL、透明、100 個 転送側バイアルの揮発を防止します。</p>
7	<p><b>バイアルキャップ</b></p> <p><b>上記アルミキャップバイアルのキャップ。</b> 銀アルミ、PTFE/赤ラバーセプタム、100 個 品番 : 5181-1210 銀アルミ、PTFE/赤ラバーセプタム、100 個</p>
8	<p><b>クリンパー</b></p> <p><b>11mmクリンパー CRS クリンパー</b> CRS クリンパー 11mm 調整ツマミ付 品番 : 311990 マニュアルタイプのハンドクリンパー</p>